

Gascontrol center

PROC_NAME	PROC_NO	BARCODE	CHARG	USER	MEAS TIME	TIME	DATE	INDEX	INFO	GAS_O2	GAS_CO2	GAS_Rest	AL_O2min	AL_O2max	AL_CO2min	AL_CO2max
0	Solani	878126	4007817304679	1	ADMINISTRATOR	10 14:48:29	16.05.2011	350	OK	9,23	24,8	75,0	0,0	0,5	24,0	30,0
1	Solani	878126	4007817304679	1	ADMINISTRATOR	10 14:49:22	16.05.2011	351	OK	9,19	25,1	74,7	0,0	0,5	24,0	30,0
2	Solani	878126	4007817304679	1	Miller	10 14:50:37	16.05.2011	352	OK	9,27	25,2	74,5	0,0	0,5	24,0	30,0
3	Solani	878126	4007817304679	1	Miller	10 14:51:53	16.05.2011	353	OK	9,17	24,9	74,9	0,0	0,5	24,0	30,0
4	Solani	878126	4007817304679	1	Miller	10 14:53:57	16.05.2011	354	OK	9,32	24,7	75,1	0,0	0,5	24,0	30,0
5	Solani	878126	4007817304679	1	Miller	10 14:54:48	16.05.2011	355	OK	9,26	25,0	74,7	0,0	0,5	24,0	30,0
6	Solani	878126	4007817304679	1	Miller	10 14:55:39	16.05.2011	356	OK	9,11	25,2	74,7	0,0	0,5	24,0	30,0
7	Solani	878126	4007817304679	1	Miller	10 14:56:31	16.05.2011	357	OK	9,13	24,9	75,0	0,0	0,5	24,0	30,0
8	Solani	878126	4007817304679	1	Miller	10 14:57:22	16.05.2011	358	FAIL CO2	9,56	24,1	75,3	0,0	0,5	24,0	30,0
9	Solani	878126	4007817304679	1	Miller	10 14:58:13	16.05.2011	359	OK	9,23	25,2	74,8	0,0	0,5	24,0	30,0
10	Mozzarella	776634	4007817304457	5	Berger	10 15:00:47	16.05.2011	360	OK	9,29	29,7	70,0	0,0	0,5	28,0	32,0
11	Mozzarella	776634	4007817304457	5	Berger	10 15:01:38	16.05.2011	361	OK	9,24	30,1	69,7	0,0	0,5	28,0	32,0
12	Mozzarella	776634	4007817304457	5	Berger	10 15:02:30	16.05.2011	362	OK	9,18	30,0	69,8	0,0	0,5	28,0	32,0
13	Mozzarella	776634	4007817304457	5	Berger	10 15:03:21	16.05.2011	363	OK	9,22	29,9	69,9	0,0	0,5	28,0	32,0
14	Mozzarella	776634	4007817304457	5	Berger	10 15:04:12	16.05.2011	364	OK	9,26	30,2	69,5	0,0	0,5	28,0	32,0
15	Mozzarella	776634	4007817304457	5	Berger	10 15:05:04	16.05.2011	365	OK	9,29	29,7	70,0	0,0	0,5	28,0	32,0
16	Mozzarella	776634	4007817304457	5	Berger	10 15:05:55	16.05.2011	366	OK	9,19	29,8	70,0	0,0	0,5	28,0	32,0
17	Mozzarella	776634	4007817304457	5	Berger	10 15:06:46	16.05.2011	367	OK	9,23	30,1	69,7	0,0	0,5	28,0	32,0
18	Mozzarella	776634	4007817304457	5	Berger	10 15:07:38	16.05.2011	368	OK	9,22	30,0	69,8	0,0	0,5	28,0	32,0
19	Mozzarella	776634	4007817304457	5	Berger	10 15:08:03	16.05.2011	369	OK	9,24	29,7	70,1	0,0	0,5	28,0	32,0
20	Mortadella	534670	4007817304311	3	Kerst	12 15:08:03	16.05.2011	368	OK	9,30	28,0	71,7	0,0	0,5	26,0	30,0
21	Mortadella	534670	4007817304311	3	Kerst	12 15:08:31	16.05.2011	370	OK	9,27	27,9	71,8	0,0	0,5	26,0	30,0
22	Mortadella	534670	4007817304311	3	Kerst	12 15:08:52	16.05.2011	371	OK	9,26	28,1	71,8	0,0	0,5	26,0	30,0
23	Mortadella	534670	4007817304311	3	Kerst	12 15:09:13	16.05.2011	372	FAIL CO2	9,48	22,2	77,3	0,0	0,5	26,0	30,0
24	Mortadella	534670	4007817304311	3	Kerst	12 15:09:36	16.05.2011	373	OK	9,32	27,9	71,9	0,0	0,5	26,0	30,0
25	Mortadella	534670	4007817304311	3	Kerst	12 15:09:57	16.05.2011	374	OK	9,19	28,1	71,7	0,0	0,5	26,0	30,0
26	Mortadella	534670	4007817304311	3	Kerst	12 15:10:24	16.05.2011	375	OK	9,22	27,7	72,1	0,0	0,5	26,0	30,0
27	Mortadella	534670	4007817304311	3	Kerst	12 15:10:41	16.05.2011	376	OK	9,18	28,0	71,8	0,0	0,5	26,0	30,0
28	Mortadella	534670	4007817304311	3	Kerst	12 15:11:00	16.05.2011	377	OK	9,21	27,9	71,9	0,0	0,5	26,0	30,0
29	Mortadella	534670	4007817304311	3	Kerst	12 15:11:25	16.05.2011	378	OK	9,24	27,9	71,9	0,0	0,5	26,0	30,0
30																

Windows-Software zur Dokumentation von Analyse-Messergebnissen von MAPY, LEAKMASTER, MAPMAX und

anderen Geräten mit integrierter oder separater Analyse.

Vorteile

- Messdatenübertragung und Abspeicherung zur Qualitätssicherung
 - Datum und Uhrzeit
 - Chargendaten
 - Liniendaten
- Datenexport-Schnittstelle für die weitere Auswertung der Messdaten in MS EXCEL®
 - Datenübertragung auf die Auswerteeinheit (Touchscreen-Steuerung)
- Produktdaten
- Produktnamenverwaltung
- Benutzernamenverwaltung inklusive Zugangscodes
- bis zu 21 Geräte mit einer Software erfassbar und auslesbar
- mehrsprachige Ausführung: deutsch, englisch, spanisch, italienisch, polnisch, französisch, niederländisch (weitere in Vorbereitung)

Systemanforderungen

Betriebssystem	WINDOWS® 2000, XP, Vista, 7
Hardware	Grafikauflösung min. 800 x 600 Pixel kundenseitig verlegtes Standard Ethernet-Kabel
Kompatibilität	alle MAPY, LEAK-MASTER®, MAPMAX und Gasmischer mit integrierten Analysatoren - bei Nachbestellung bitte Gerätenummer angeben -